


lentes de contacto Asférico Blando de uso MENSUAL



Lente de contacto Asférico Blando uso diario

Material	Filcon II 2
Contenido de Agua	50%
Curva base	8.6 mm
Diámetro	14.2 mm
Espesor	0.078 mm (@ -3.00D)
Dk/t	22.9

Rango de poder

-0.5 D a -6.00 D	Cada 0.25 D
-6.50 D a -10.00 D	Cada 0.50 D
+0.50 D a +4.00 D	Cada 0.25 D
+4.50 D a +6.00 D	Cada 0.50 D
Reemplazo	Mensual
Protección UV	Bloqueador UV nivel 2
Tinte	Azul
Empaque	Caja x 6 unidades

aveo™

ASPHERIC SOFT CONTACT LENS